



# Solutions de désinfection aux UV-C

Cabines DEEPLIGHT® - DeliTech Medical®



Référence	Armature	Couleurs	Revêtement	Ouverture/fermeture	Dimensions	Poids
DTM-T120V1	Tubes en acier	Noir, argenté à l'intérieur	Réfléchissant « diamant »	Fermeture glissière	120 x 120 x 200 cm	14 kg



Référence	Armature	Couleurs	Revêtement	Ouverture/fermeture	Dimensions	Poids
DTM-T240V1	Tubes en acier	Noir, argenté à l'intérieur	Réfléchissant « diamant »	Fermeture glissière	240 x 120 x 200 cm	21 kg



Il est impératif de ne pas s'exposer à la lumière émise par ce produit, ni de le regarder directement et sans protection. Le robot mobile UV-C DEEPLIGHT® émettra des UV-C 15 secondes après le déclenchement du retardateur, veuillez quitter et fermer la pièce à ce moment. Ce dispositif ne remplace pas le protocole habituel de désinfection, mais vient en complément.