




Solutions de désinfection aux UV-C

Luminaires à tubes UV-C DEEPLIGHT® - DeliTech Medical®



Référence	Modèle	Armature	Puissance	Tube(s)	Option	Ballast	Alimentation	Dimensions sans cadre saillie
DTM-MT618V1	Master	Alu. composite	180 W	6 x T8 UV-C	Saillie / Encastré	Philips Xitanium	220-240 V AC	1195,5 x 595 x 3 mm
DTM-ST618V1	Slave	Alu. composite	180 W	6 x T8 UV-C	Saillie / Encastré	Philips Xitanium	220-240 V AC	1195,5 x 595 x 3 mm



Garantie 5 ans hors sources UV-C.

Il est impératif de ne pas s'exposer à la lumière émise par ce produit, ni de le regarder directement et sans protection. Le robot mobile UV-C DEEPLIGHT® émettra des UV-C 15 secondes après le déclenchement du retardateur, veuillez quitter et fermer la pièce à ce moment. Ce dispositif ne remplace pas le protocole habituel de désinfection, mais vient en complément.