



Solutions de désinfection aux UV-C

Robots Mobile UV-C DEEPLIGHT® - DeliTech Medical®



Référence	Puissance	Type	Irradiance à 1 mètre	Ajustement des tubes	Longueur d'onde	Dimensions	Poids	Alimentation
DTM-Y1M1M	80 W	Master	235 µW/cm ²	De 30° à 180°	254 nm (± 10 %)	110 x 40 x 40 cm	7,5 kg	220-240 V AC
DTM-Y1M1S	80 W	Slave	235 µW/cm ²	De 30° à 180°	254 nm (± 10 %)	110 x 40 x 40 cm	7,5 kg	220-240 V AC



Référence	Puissance	Type	Irradiance à 1 mètre	Ajustement des tubes	Longueur d'onde	Dimensions	Poids	Alimentation
DTM-Y2M1M	150 W	Master	390 µW/cm ²	De 30° à 180°	254 nm (± 10 %)	124 x 40 x 34 cm	18 kg	220-240 V AC
DTM-Y2M1S	150 W	Slave	390 µW/cm ²	De 30° à 180°	254 nm (± 10 %)	124 x 40 x 34 cm	18 kg	220-240 V AC



Garantie 5 ans hors sources UV-C.

Il est impératif de ne pas s'exposer à la lumière émise par ce produit, ni de le regarder directement et sans protection. Le robot mobile UV-C DEEPLIGHT® émettra des UV-C 15 secondes après le déclenchement du retardateur, veuillez quitter et fermer la pièce à ce moment. Ce dispositif ne remplace pas le protocole habituel de désinfection, mais vient en complément.