

# Solutions de désinfection UV-C DEEPLIGHT®

Dispositif Mobile de désinfection par UV-C - DEEPLIGHT®



Élimine plus de 99 % des virus et bactéries




**GARANTIE 5 ANS\***

**UV-C**

## Auxiliaire et Master, quelles différences ?

Les solutions de désinfection UV-C DEEPLIGHT® possèdent deux types de fonctionnements distincts : les premiers sont les modèles dits « Master ». Capables de communiquer et d'être contrôlés grâce aux applications pour téléphone et tablette, ils peuvent envoyer des informations aux « Auxiliaires » (s'éteindre, s'allumer, détection de mouvement, etc.). Les « Auxiliaires » quant à eux ne peuvent pas communiquer ni être contrôlés grâce aux applications et sont le plus souvent reliés à un « Master » afin d'étendre la zone traitée par UV-C.




**Options** D'autres modèles et couleurs sur-mesure sont disponibles sur commande.

Référence(s)	Puissance	Sources	Type	Irradiance à 1 mètre	Angle de diffusion	Longueur d'onde	Dimensions	Poids	Alimentation
DEP-RDM3-300M	300 W	8 tubes UV-C	Master	480 µW/cm <sup>2</sup>	360°	254 nm (±10 %)	1574 x 550 x 550 mm	15 kg	86-265 V AC
DEP-RDM3-300A	300 W	8 tubes UV-C	Auxiliaire	480 µW/cm <sup>2</sup>	360°	254 nm (±10 %)	1574 x 550 x 550 mm	15 kg	86-265 V AC

Nos applications Android/iOS :

- SAFE UVC
- GLOBAL UVC
- QR CODE UVC
- MASTER UVC



**Attention**  
**Lumière UV.**  
 Évitez de regarder directement la source de lumière.

\*xx = à remplacer par la finition (WHI : blanc, BLA : noir, ALU alu., MIR : miroir)  
 \*\*Garantie hors sources. Veuillez changer les tubes UV-C tous les ans ou toutes les 10000 heures.  
 Il est impératif de ne pas s'exposer à la lumière émise par ce produit, ni de le regarder directement et sans protection. Le dispositif mobile UV-C DEEPLIGHT® émettra des UV-C 15 secondes après le déclenchement du retardateur, veuillez quitter et fermer la pièce à ce moment. Ce dispositif ne remplace pas le protocole habituel de désinfection, mais vient en complément.